

# MicroBAP C30/37 D8

✓ Microbéton sec en sacs ou big bags

✓ Autoplaçant

✓ Prêt à l'emploi

## Descriptif

MicroBAP C30/37 D8 est un microbéton autoplaçant composé de ciment CEM I 52,5 N - SR 5 CE PM-CP2 NF HTS, granulats 0/4 et 4/8 alluvionnaires, filler et adjuvants spécifiques.

Il peut être formulé sur-mesure pour répondre aux contraintes de chantiers, par ajout de :

- Retardateur de prise
- Accélérateur de prise
- Fibres

MicroBAP C30/37 D8 est formulé selon les exigences de la norme NF EN 206+A2/CN, pour répondre aux contraintes des classes d'exposition XS1, XS2, XD1, XD2, XF1, XA1.

## Domaines d'utilisation

- ✓ Ouvrages spécifiques
- ✓ Injections
- ✓ Mobilier urbain

## Avantages

- ✓ Continuité et qualité du béton garanties par une fabrication industrielle
- ✓ Formulé selon les spécifications de la norme béton NF EN 206+A2/CN
- ✓ Granulats non réactifs
- ✓ Disponible en sacs et big bags
- ✓ Facilité de dosage, stockage et transport
- ✓ Pas de pertes
- ✓ Formulation sur-mesure

## Garantie RC fabricant



## Préparation, fabrication et mise en œuvre

L'utilisation du MicroBAP C30/37 D8 doit être réalisée dans les règles de l'Art et des normes en vigueur.

Température de mise en œuvre : de 5°C à 35 °C.

Le support doit être sain, propre et non gelé (> 5°C)

Une attention particulière doit être apportée à la préparation des supports.

MicroBAP C30/37 D8 doit être gâché avec de l'eau propre, au malaxeur mécanique.

Le dosage en eau est de 10 à 11 % du poids de poudre, soit 2,5 à 2,75 litres pour un sac de 25 kg. Le temps de malaxage est à ajuster en fonction du matériel utilisé (5 minutes minimum). Malaxer avec la dose nominale d'eau jusqu'à obtention de la consistance autoplaçante. **NE PAS RAJOUTER D'EAU.**

Une cure peut être nécessaire.

Nettoyage des outils à l'eau.

## Caractéristiques techniques

- ✓ Dosage minimal garanti en ciment : 375 kg/m<sup>3</sup>

### Performances mécaniques (autocontrôles réalisés sur éprouvettes 11x22)

| Echéances   | 24 heures | 7 jours  | 28 jours |
|-------------|-----------|----------|----------|
| Compression | > 5 MPa   | > 25 MPa | > 38 MPa |

*Résultats mesurés en laboratoire, variables selon les conditions d'utilisation*

- Couleur : grise
- Densité : 2
- DPU : 45 minutes environ à 20 °C

## Matériel associé

RSI propose la location du matériel adapté aux chantiers pour l'utilisation du MicroBAP C30/37 D8 :

MINI-CENTRALE À BÉTON



MALAXEUR 90 litres



Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Il appartient à l'utilisateur de valider la conformité du support. Se renseigner sur la dernière mise à jour sur notre site internet.

